



地球を守る
ZEROフッ素の消火器

強化液（中性）消火器

国家検定合格品

LS31

標準価格(税別) 34,000円

リサイクルシール代別途

フッ素ゼロで環境にやさしく、人体にも優しい中性薬剤

冷却効果や浸透性に優れ、すばやく消火


液体薬剤で放射後の清掃も簡単

三ツハマ のゲージ付 強化液^(中性)消火器 LS3I

■使用方法



①安全栓を抜く
PULL



②ホースをはずし火元
に向ける。
AIM



③レバーを強くにぎる。
SQUEEZE

■適応火災



普通火災用



油火災用



電気火災用

■消火器の使用について

- ・取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- ・消防法第17条3の3に基づき6ヶ月に1回以上の点検を消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。
- ・製造年から10年を経過した消火器は、耐圧試験圧力値による水圧試験を実施してください。もしくは、新品消火器との交換をお勧めしています。
- ・一度放射したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。試し放射はしないでください。試し放射などをした後に長時間放置した場合、圧力が抜けて使用できなくなる事がある為、放射をした時は専門業者に詰替えを依頼してください。


■消火器の処分について

- ・消火器には使用期限があります。
(業務用消火器はおおむね10年です。)
 - ・リサイクルシールが貼られている消火器は、リサイクルシステムが利用できます。
『指定引取り窓口』または『特定窓口』までお持ちください。
- ※2009年製以前の消火器にはリサイクルシールの貼付がありませんので購入していただく必要があります。


■仕様

型式番号	消第2024~7号
薬剤重量	3.0L (3.56kg)
総質量	約5.8kg
使用圧力範囲	7.0~9.8 ($\times 10^{-1}$ MPa)
全高	約51cm
全幅(外径)	約18cm ($\phi 12.9$ cm)
能力単位	A-1・B-1・C
放射時間	約51秒 (20℃)
放射距離	3~5m (20℃)
使用温度範囲	-20℃~+40℃

■構造図



■指示圧力計 (ゲージ)



三ツハマ工業株式会社

本社 東京都大田区東蒲田2-19-12

URL <http://www.mitsuhama.co.jp>

ご用命はこちらに